



Federstecker/Splinte/Skalenbänder



Einpressstifte



RNP



JNP JNSPN (Edel-stahl)


Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
RNP	JIS-SWRH6	Galvanisch verzinkt
JNP	JIS-SWRH6	Galvanisch verzinkt
JNSPN	EN 1.4301 äquiv.	-

RoHS 10


Teilenummer	Ausführung	Nr.	d (Draht-Ø)	L	L1	L2	R	h	D1 (Passender Schaft-Ø)	D2 (Wellenbohrungs-Ø)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
RNP	6	1	1.2	25.2	9.7	3.9	3	1.4	6	1.5	1-199	200-500
	8	1	1.6	33.8	13.1	5.3	4	2.1	8	1.9		
	10	1	1.8	40.2	15.7	5.7	5	3	10	2.2		
	12	1	2	46	17.5	6	6	4	12	2.4		

Teilenummer	Ausführung	Nr.	d (Draht-Ø)	d1	L	L1	L2	R	h	S	D1 (Passender Schaft-Ø)	D2 (Wellenbohrungs-Ø)	JNP Stückpreis	JNSPN Mengen-Rabatt	JNSPN Stückpreis	JNSPN Mengen-Rabatt	
JNP JNSPN (Edel-stahl)	4	1	3	16.3	6	1.5	2	1	0.5	4	1.2		1-199	200-500	1-199	200-500	
	5	1	3	17.9	6.5		2.5	1.5	0.5	5	1.2						
	6	1	3.6	21.2	7.8		3	1.8	0.6	6	1.5						
	8	1	4.8	27.7	10.4		4	2.4	0.8	8	1.9						
	10	1	5.4	32.6	12.2		5	3.2	0.9	10	2.2						
	12	1	5.4	35.8	13.2		6	4.2	0.9	12	2.2						

Einpressstifte



NPN NSPN (Edel-stahl)




Teilenummer	Ausführung	Nr.	L	d	a	b	c	NPN Stückpreis	NPN Mengen-Rabatt	NSPN Stückpreis	NSPN Mengen-Rabatt
NPN NSPN (Edel-stahl)	0.8	8 10 12		0.7	1.6	2.4	1.4	1-199	200-500	1-199	200-500
	1	10 12 15		0.9	1.6	3	1.8				
	1.2	10 12 15		1	2.5	3	2				
	1.6	10 12 15		1.4	2.5	3.2	2.8				
	2	12 15		1.8	2.5	4	3.6				
	2.5	15 20		2.3	3.2	5	4.6				
	3.2	20		2.9	3.2	6.4	5.8				
	4	20 25		3.7	4	8	7.4				
	5	35		4.6	4	10	9.2				

Ordering Example: Teilenummer - L
RNP6
NSPN3.2 - 20

Material: NPN JIS-SWRM, NSPN EN 1.4301 äquiv.

Skalenbänder



TME (Nullpunkt am linken Ende) L=1000 (1000x1 0~1000)

TMEF (Nullpunkt am linken Ende) L=2000 (1000x2 0~2000)

TMER (Nullpunkt am rechten Ende) L=1000 (1000x1 0~1000)


TMERF (Nullpunkt am rechten Ende) L=2000 (1000x2 0~2000)

TMEPL (Nullpunkt am linken Ende) L=2000 (1000x2 0~100 Wiederholt)

TMEPR (Nullpunkt am rechten Ende) L=2000 (1000x2 0~100 Wiederholt)

TMEPN (Keine Zahl) L=2000 (500x4 Stk.)

Materialstruktur



RoHS 10

Nullpunkt (Abstufung)	Teilenummer	Ausführung	L	Dicke	Skalen-schritt	Stückpreis
Linkes Ende (0 ~ 1000)	TME	1000		0.18	1mm-Schritte	
Rechtes Ende (0 ~ 1000)	TMER					
Linkes Ende (0 ~ 100)	TMEPL					
Rechtes Ende (0 ~ 100)	TMEPR					
-	TMEPN					
Linkes Ende (0~1000,1000~2000)	TMEFL	2000				
Rechtes Ende (0~1000,1000~2000)	TMERF					

Ordering Example: Teilenummer
TMEPL-2000

Ordering Example: Teilenummer
TMERF-2000

•TMER, TME, TMEPLTMEPR, TMEPN
•TMERF, TMEFL

⚠ Vor Anbringen Schutzfolie abziehen.
⚠ Schmutz von der Fläche entfernen.