

Kupplung der gerollten Kugelgewindtriebe an Kupplungsstirnseite


Nur für gerollte Kugelgewindtriebe (KUA, KUB) verfügbar

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.											
Nut an Wellenende (Festlagerseite) Genaue Nutenmaße  S.684 	<b>KC</b>	Mit Nut. KC=1mm-Schritte Bestellnr. KC10	<table border="1"> <tr><td>Teile-nummer</td><td>KC</td></tr> <tr><td>KUA/B12</td><td rowspan="2">3≤KC≤14</td></tr> <tr><td>KUA/B15</td></tr> <tr><td>KUA/B20</td><td>4≤KC≤19</td></tr> </table>	Teile-nummer	KC	KUA/B12	3≤KC≤14	KUA/B15	KUA/B20	4≤KC≤19			
Teile-nummer	KC												
KUA/B12	3≤KC≤14												
KUA/B15													
KUA/B20	4≤KC≤19												
Nut an Wellenende (Festlagerseite) 	<b>KLC</b>	Nutposition wählbar. K, S=1mm-Schritte Bestellnr. KLC-K5-S2	<table border="1"> <tr><td>Teile-nummer</td><td>K, S</td></tr> <tr><td>KUA/B12</td><td>3≤K≤14</td></tr> <tr><td>KUA/B15</td><td>4≤K+S≤14</td></tr> <tr><td>KUA/B20</td><td>4≤K≤19</td></tr> <tr><td></td><td>5≤K+S≤19</td></tr> </table>	Teile-nummer	K, S	KUA/B12	3≤K≤14	KUA/B15	4≤K+S≤14	KUA/B20	4≤K≤19		5≤K+S≤19
Teile-nummer	K, S												
KUA/B12	3≤K≤14												
KUA/B15	4≤K+S≤14												
KUA/B20	4≤K≤19												
	5≤K+S≤19												
Spannfläche an Wellenende (Festlagerseite) 	<b>SC</b>	Option für Stellschrauben SC=1mm-Schritte Bestellnr. SC7	<table border="1"> <tr><td>Teile-nummer</td><td>SC</td></tr> <tr><td>KUA/B12</td><td rowspan="2">5≤SC≤14</td></tr> <tr><td>KUA/B15</td></tr> <tr><td>KUA/B20</td><td>5≤SC≤19</td></tr> </table>	Teile-nummer	SC	KUA/B12	5≤SC≤14	KUA/B15	KUA/B20	5≤SC≤19			
Teile-nummer	SC												
KUA/B12	5≤SC≤14												
KUA/B15													
KUA/B20	5≤SC≤19												
Spannfläche an Wellenende (Festlagerseite, 2 Standorte) 	<b>SWC</b>	Zwei Planflächen für Schraubenklemmung (bei 90°) SWC=1mm-Schritte Bestellnr. SWC7	<table border="1"> <tr><td>Teile-nummer</td><td>JIS-SWC</td></tr> <tr><td>KUA/B12</td><td rowspan="2">5≤SWC≤14</td></tr> <tr><td>KUA/B15</td></tr> <tr><td>KUA/B20</td><td>5≤SWC≤19</td></tr> </table>	Teile-nummer	JIS-SWC	KUA/B12	5≤SWC≤14	KUA/B15	KUA/B20	5≤SWC≤19			
Teile-nummer	JIS-SWC												
KUA/B12	5≤SWC≤14												
KUA/B15													
KUA/B20	5≤SWC≤19												

Alterations Teile-nummer - L - L1 - (KC, KLC...usw.)  
 KUA1204 - 340 - 150 - KC5


Example

**Laserschweißkopf-Einheit** (Werkstückgewicht: 5-10kg)




Für XY-Mechanismen, die eine stabile Basis erfordern

**Federeinstelleinheit** (Werkstückgewicht: 15-20kg)




Einfache voreingestellte Punktpositionierung durch externe Signale

**Entgrateinheit** (Werkstückgewicht: 15-20kg)




Für Mechanismen, die Steifigkeit gegenüber Schwingungen erfordern

**Bewegliche Polierkopfeinheit** (Werkstückgewicht: über 20kg)




Für Strukturen mit Versatz von der Basis

**Spenderkopfeinheit** (Werkstückgewicht: über 20kg)



Für Spezialdesigns auf begrenztem Raum

**Laserschweißkopf-Einheit** (Werkstückgewicht: 20-30kg)



Für Mechanismen, die Steifigkeit gegenüber Klemmen erfordern