Nutensteine für Aluminiumprofile - Übersicht

Für Serie 8 (Nutbreite 10mm)

Nutensteine für Aluminiumprofile - Übersicht


MISUMI bietet verschiedene Nutensteine für Aluminiumprofile zur Vor- oder Nachmontage. Wählen Sie eine für Ihre Anwendung geeignete Ausführung.

Vormontage: Vor der Montage von den geschlitzten Enden her einsetzen. Nutmutter ist in der Nut verdrehgesichert.

Nachmontage: Nach der Montage über Nuten montierbar.



A				Vormo	ontage		Easy-Verbinder			
Ausfüh- rung	Foto	Eigenschaften		cstoff	Se		Werkstoff		Se	
9			Stahl	rostfreier Stahl	Einzelstück	Packung	Stahl	rostfreier Stahl	Einzelstück	Packung
Standard		Für die meisten herkömmlichen und kostengünstigen Artikel Kann vorübergehend mit optionalen Anschlägen verbunden werden.	0	0	S.669	S.668	0	0	S.672	S.668
Temporäre Befestigung (Kugelfeder)	0	Kann geschmeidig in den Profilen verschoben werden. Temporäre Befestigungen sind wiederholt möglich.	0	0	S.670	S.668	0	0	S.673	S.668
Temporäre Befestigung (Federstahlblatt)		Sichere temporäre Federbefestigung auf beiden Seiten.	-	-	-	-	0	0	S.673	S.674
Temporäre Befestigung (Kunststoffan- schlag)		Der Kunststoffanschlag auf dem äußeren Umfang schützt Aluminiumprofile bei der temporären Montage vor Kratzern.	0	0	S.670	-	-	-	-	-
Nachmontage drehbar		Die Mutter in das Profil einsetzen und in der Nut dre- hen. Größere Breite für besseren Anzug der Schraube.	-	-	-	-	0	0	S.672	-
Mit Arretierung	· .	Mitgelieferte Befestigungsschraube zum Befestigen der Mutter. Praktisch bei häufigem Entfernen von Platten und Abdeckungen.	0	-	S.671	-	0	0	S.674	-
Mit Gewindesi- cherungskleb- stoff		Verringert ein schwingungsbedingtes Lockern während das Gerät transportiert oder bewegt wird. Ausführungen für einmalige und wiederholte Verwendung verfügbar.	0	-	S.669, 670	-	0	-	S.672~674	-
Kompakt (kurze Muttern)		Geeignet für kurze Teilungen, wenn mehrere Muttern in den Nuten aufgereiht sind. (Ca. 40% schmaler als die Standardbreite)	0	-	S.671	S.671	0		S.674	S.674
Nutensteine		Blechausführung: kostengünstiger als Standardmuttern.	0	0	-	S.671	-	-	-	-
Integrierte Schraube	11	Schnellers Anziehen der Schraube.	-	0	S.675	-	-	0	S.675	-
Nutenschiene		Werkstücke wie Profilschienenführungen können mit den gewünschten Teilungen montiert werden.	0	0	S.676	-	0	0	S.676	-
Versatzmutter (nicht Serie 5)	•	Beim Verbinden der Profile an den Ecken mit Doppel- verbindern für die Vormontage (siehe S.663) steht der Nutenstein nicht über das Profil hinaus.	-	0	S.671	-	-	-	-	-
Leitfähige Unterleg- scheiben (nicht Serie 5)		Elektrische Leitfähigkeit zwischen Profilen wird durch Verwendung einer gezahnten Scheibe erzielt (S.675).	-	0	S.675	-	-	-	-	-



■Aluminiumprofile und entsprechende Schrauben zum Montieren von Platten/Verbindern (Größe M - Maß L)

Nut-	Profil qua-	Tiefe	Passender Nutenstein	Platten/Verbinder Dicke b (mm) zur Befestigung auf Profilen														
breite	dratisch	h	HNTT	0.8	1	1.2	1.5	2	3	4	4.5	5	6	8.2	9	10	12	14
10	40	12.5	8-4	M4-12				M4-15					M4-20			×	M4-25	
			8-5	M5-12					M5-15					M5-20			M5-22	M5-25
			8-6	M6-12							M6-15	5				M6-2	0	M6-25
			8-8	×					M8-15					M8-20				M8-25